

20% OFF



Web ページ番号

70682



小型卓上遠心機 LMC-56



56.0^W×48.0^D×31.5^H cm, 16.5 kg

別売のローターとアダプターを組み合わせ、様々なサイズのチューブを遠心できます (右記参照)。

バケットローター (右記)、スイングローター、アングルローターから選択できます (ローターセレクションガイド有)。

[メーカー: BSN]

回転数	遠沈管 プレート	100~6,000 rpm (100 rpm 刻み) 100~2,000 rpm (100 rpm 刻み)
タイマー		1~90 分 (1 分刻み)
電源		120 V, 50/60 Hz
商品コード		BS-010221-A04 ▲
包装		1 unit
通常価格 (¥)		439,000
キャンペーン価格 (¥)		351,200

別売品 バケットローター/専用アダプター 20% OFF

■バケットローター BR-4U



[メーカー: BSN]

商品コード	BS-010221-AK
包装	1 piece
通常価格 (¥)	134,000
キャンペーン価格 (¥)	107,200

■バケットローター BA-4U にセット可能なアダプター



BA-2/50

収容数:
50 ml 遠沈管×2 本



BA-4/FT

収容数:
15 ml 遠沈管×4 本



BA-8/5

収容数:
5 ml マクロチューブ×
8 本



BA-14/2U

収容数:
2 ml マイクロチューブ×
14 本

[メーカー: BSN]

タイプ	商品コード	包装	通常 価格 (¥)	キャンペーン 価格 (¥)
BA-2/50	BS-010221-CK	1 set	100,000	80,000
BA-4/FT	BS-010221-YK	1 set	83,000	66,400
BA-8/5	BS-010221-FK	1 set	110,000	88,000
BA-14/2U	BS-010221-JK	1 set	98,600	78,800

※1 set : 4 pieces

20% OFF

analytikjena

An Endress+Hauser Company Web ページ番号

Cabinet

65919



Workstation

64943



PCR 用試料や反応液の調製時のコンタミネーションを防ぐクリーンスペース

PCR キャビネット/ワークステーション



装置上部に HEPA フィルターを
セットした製品もあります

庫内用 UV ランプ (254 nm) ×2 本

タッチパネルで操作可能

白色 LED により
明るい作業スペース

400 nm 以下の
紫外線をブロックする
Makrolon パネル



紫外線照射時に誤ってドアを開けても
自動的に UV ランプが消灯する安全設計

小物を置ける棚が 2 個付属
(別売の棚を追加すると最大
4 個まで取り付け可能)

電源用コンセント 2 箇所搭載

エアサーキュレーター内にも UV ランプ
(254 nm) を搭載

[メーカー: UVP]

品名	UVP PCR Cabinet	UVP PCR HEPA Cabinet	UVP PCR Workstation	UVP PCR HEPA Workstation
外寸	68.6 ^W ×50.8 ^D ×88.9 ^H cm		82.6 ^W ×61.6 ^D ×99.1 ^H cm	
上部フィルターモジュール	なし	・プレカーボンフィルター ・HEPA フィルター	なし	・プレカーボンフィルター ・HEPA フィルター
ワーキングスペース内の光源	・白色 LED ・UV 放電管 (254 nm) : 25 W×2 ・赤色 LED			
UV 照射タイマー	15 分, 30 分, カスタム (~99 分)			
質量	36.2 kg	41.7 kg	51.3 kg	59 kg
商品コード	849-95-0603-01 ▲	849-95-0602-01 ▲	849-95-0601-01 ▲	849-95-0600-01 ▲
包装	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
通常価格 (¥)	1,164,000	1,519,000	1,237,000	1,727,000
キャンペーン価格 (¥)	931,200	1,215,200	989,600	1,381,600

※本製品は、感染性試料の封じ込めを目的とした安全キャビネットには相当しません。

※組立・納品・設置をご希望の場合、別途出張旅費・作業料が必要となる場合があります。

期間
2024年
11/15
▼
2025年
2/28

価格・内容は発行日現在です
掲載品はすべて研究用です