

20% OFF デモ OK



Web ページ番号 63133 検索

Hipo MPP-96

コンパクトな吸光
マイクロプレートリーダー



14.0^W×30.0^D×13.0^H cm, 4.6 kg

対応プレート*1	96 ウェルマイクロプレート (ストリップウェルプレートも可能)
測定モード	エンドポイント, カイネティック, マルチラベル
測定チャンネル数	8
測定スピード	5~8 秒/波長
測定範囲/測定波長	0~4.3 OD/400~700 nm
標準フィルター*2	405, 450, 492, 620 nm
測定精度 (405, 450, 492, 620 nm)	≤0.5% ±0.005 OD (0.000~2.000 OD) ≤1% ±0.005 OD (2.000~3.000 OD)

- *1 使用可能なプレートサイズ・規格の詳細については、当社テクニカルサポート（機器担当）までお問い合わせ下さい。
- *2 オプションで 4 個までフィルターを追加可能（最大 8 個）



専用ソフトウェアの画面イメージ

- マルチプレックスアッセイでは、1 プレートで最大 7 種類の測定が可能です。
- 定性アッセイでは最大 11 個までのコントロールが設定でき、定量アッセイでは最大 20 個までのスタンダードが設定できます。
- 最適な検量線を選択できる「BestFit」機能が搭載されています。
- 解析用ソフトウェア「QuantAssay」が付属しており、ビジュアルレポートが容易に作成できます。

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
BS-050108-A05	1 unit	1,150,000	920,000

*別途、PC (OS : Windows Vista/7/8/10/11) が必要です。

20% OFF デモ OK



Web ページ番号 下記参照 検索

Inteliwasher 3D-IW8 / IW-8

自動マイクロプレート
ウォッシャー

Inteliwasher 3D-IW8

3826 検索

平底、U 底、V 底のマイクロプレートに対応

プログラム設定数 : 50



4CHW ロガー (別売)*
26.7^W×25.2^D×9.7^H cm, 3 kg

37.5^W×34.5^D×18^H cm, 9.9 kg

Intelispeed Washer IW-8

7222 検索

平底マイクロプレートに対応

プログラム設定数 : 101



4CHW ロガー (別売)*
37.5^W×34.5^D×18^H cm, 9.6 kg

共通仕様

モード	洗浄/リンス/攪拌
分注量	25~1,600 µl (25 µl 刻み)
洗浄ボトル数	最大 3 本
ソーク時間	0~300 秒 (10 秒刻み)
攪拌時間	0~150 秒 (5 秒刻み)
洗浄サイクル数	1~15

[メーカー：BSN]

モデル	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
3D-IW8	BS-060102-AAJ	1 unit	816,000	652,800
IW-8	BS-060106-AAJ	1 unit	775,000	620,000

*4CHW Logger (#BS-060102-AK、キャンペーン対象外) の使用で洗浄ボトルや廃液ボトルをモニタリング可能です。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

20% OFF



Web ページ番号 2032 検索

CAPPwash

手動プレートウォッシャー



ボタンを押すと洗浄液を吐出
廃液は常時吸引

■Full Kit (#W-8KIT-115V) 内容

- CAPP wash (#W-8)
- ポンプ
- ボトル (2 本)
- チューブ

[メーカー：CLT]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
W-8	1 piece	120,000	96,000
W-8KIT-115V	1 kit	300,000	240,000