



機器

NEW

攪拌器

マルチスピードボルテックス V-32 Multi-vortex for Tube

製品ページ番号 : 61797

連続運転とインパルスモード*の切り替えが可能なボルテックスです。標準装備のプラットフォームにより、1.5/0.5/0.2 ml チューブ合わせて 32 本を同時に処理できます。

*インパルスモードは、操作パネルを QS に設定しボタンを押している間だけ作動するモードです。

※よりコンパクトで軽量のマルチスピードボルテックス V-1 についてはフナコシホームページ（製品ページ番号：1383）をご覧ください。



プラットフォーム PV-32 の装着例

操作パネルを CS にすると連続運転に、QS にするとインパルスモードとなり、中央の黒いボタンを押している間だけボルテックスが作動します。

振とう速度範囲	500 ~ 3,000 rpm
回転振幅	2 mm
最大負荷重量	70 g
最大連続作動時間	8 時間
サイズ	120 × 180 × 100 mm
質量	1.5 kg
電源	100 ~ 240 V, 50/60 Hz (AC アダプター : 12 V, 320 mA)
付属プラットフォーム	1.5/0.5/0.2 ml チューブ (16/8/8 本) 用 : PV-32 15 ml チューブ用 (1 本) : PL-1
別売品プラットフォーム	10 ml チューブ用 (6 本) : PV-6/10 0.2 ml 8 連チューブ (6 本) : PV-48

品名		
メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
V-32, Multi-vortex for Tubes NEW		
BSN	BS-010207-AAK	1 unit / 46,000

■プラットフォーム

[メーカー : BSN]

タイプ	PV-32	PL-1	PV-48 NEW	PV-6/10 NEW
適用チューブ	0.2 ml × 8 0.5 ml × 8 1.5 ml × 16	15 ml × 1	0.2 ml 8 連 チューブ × 6	10 ml × 6
商品コード	標準装備		BS-010207-GK	BS-010207-BK
包装			1 piece	1 piece
価格 (¥)			5,000	5,000



機器

NEW

攪拌器

マグネチックスターラー MS-3000 / MMS-3000, High Speed Magnetic Stirrer

製品ページ番号 : 3822

トッププレートがステンレス製のコンパクトなマグネチックスターラーです。回転数を 3,000 rpm まで制御でき、操作時の熱や騒音は抑えられています。



MS-3000 タイプ

MMS-3000 タイプ

MMS-3000 には pH メーターなどを取り付けられるスタンドが付属しています。

仕様

[メーカー : BSN]

タイプ	MS-3000	MMS-3000 NEW
トッププレートの素材	ステンレス	
動作環境 (温度・湿度)	4°C ~ 40°C, 相対湿度 80%	
最大連続作動時間	12 時間	
回転数範囲	~ 3,000 rpm	
最大処理可能量	5 L (H ₂ O)	20 L (H ₂ O)
サイズ (トッププレートのサイズ)	12.0 ^W × 15.0 ^D × 6.5 ^H cm (11.0 ^W × 11.0 ^D cm)	18.5 ^W × 23.0 ^D × 7.5 ^H cm (Ø 16.0 cm)
質量	0.8 kg	1.5 kg
付属スタンドのサイズ	—	Ø8 × 32.0 cm
電源	100 V, 50 / 60 Hz (AC アダプター : 12 V, 220 mA)	100 V, 50 / 60 Hz (AC アダプター : 12 V, 250 mA)
商品コード	BS-010301-AAK	BS-010305-AAK
包装	1 unit	1 unit
価格 (¥)	27,000	32,000

※ PTFE コートのスターラーバー (6 × 25 mm) が 1 個付属しています。